



Zeskant-elektronica-schroevendraaier ESD, Zeskant: 0,89mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	627495 0,89
GTIN	7610733268443
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met lichtlopende **draaibare kap** (voor het fixeren van de top van de wijsvinger voor nauwkeurig werken). Optimaal gevormd **sneldraaideel** voor snel en efficiënt schroeven en **krachtzone** voor het overbrengen van grotere draaimomenten.

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Maximale maatnauwkeurigheid van de stelen. Oppervlak vernikkeld en verchromd.

Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, **ESD-veilig**.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.

Technische beschrijving

totale lengte	133 mm
Meslengte	40 mm
Zeskant	0,89 mm
Bitsoort	Sleutel voor binnenzeskantbouten
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kap draaibaar	ja
Kogelkop	nee
Producttype	Schroevendraaier

