

Garant**Krimhouder, HSK-E 40, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308028 10 |
| GTIN | 4045197882226 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengteverstelling van het gereedschap, verstelafstand 10 mm.**
- **Gr. 3 – 5 voor hardmetaal, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

GARANT: – HSK-functievlakken bewerkt.**Toepassing:**

Voor het spannen van frezen en boren met cilinderschacht volgens tolerantie h6. Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, krimphouderverlengstuk nr. 302410 – 302416. Krimpapparaten nr. 354210 – 304755.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------|
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 60 mm |
| Buiten-Ø D | 32 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Opname | HSK-E 40 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Krimphouder |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Koeleenheid Type CU1 | 354215 CU1 |
| Krimpapparaat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| Onderbouwkast | 354290 |
| Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |