

**Universele schuurblokken, 80×50×20 mm, Type: M****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 557660 M |
| GTIN | 4045197241764 |
| Artikelklasse | 52E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.

Voordelige uitvoering met korund (A).

Toepassing:

Universeel voor het **reinigen, polijsten, gladmaken, matteren** en **schuren van alle materialen**.

Opmerking:

Water, petroleum, pasta's of soortgelijke additieven **vergroten de werking**.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-------------|
| Fijnheidsgraad | middel |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Productnaamattribuut | 80×50×20 mm |

Producttype

Schuurblok

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Hardmetaal (HM) | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | geschikt | | |
| Hout | beperkt geschikt | | |
| Steen | geschikt | | |
| Lakken | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |