

**Rubber steunschijf met opname M14 hard, Buiten-Ø: 75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554088 75
GTIN	4045197882257
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor de opname van schuurschijven met **snelspansysteem buitendraad (Roloc™, Combidisc®)**.

Rubber steunschijf met **M14-opname**.

Met het Roloc™ snelwisselsysteem kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Opmerking:

Geschikte haakse slijpers vindt u onder nr. 079325.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Buiten-Ø	75 mm
Schroefdraad	M14
Producttype	Steunschijf

