



## Oorkappen, geluidsniveau-afhankelijk Peltor™ ProTac™ III



### Bestelgegevens

Bestelnummer	097786
GTIN	4054596123229
Artikelklasse	04A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Oorkappen met geluidsniveau-afhankelijke dempingstechnologie. Impulslawaai of zeer harde geluiden worden onmiddellijk gedempt. De geluidsterkte van de omgeving is **op vijf niveaus instelbaar** om akoestische isolatie te voorkomen en gesprekken mogelijk te maken. Met 3,5 mm bus voor externe audio-ingang. Hierop kan ook een **smartphone** worden aangesloten. Telefoonsignalen of -gesprekken worden zo rechtstreeks naar het oor geleid. Indien nodig kan ook een **radio** worden aangesloten. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB). Combineert gehoorbescherming en hoofdtelefoon.

#### Norm:

EN 352-4

#### Levering:

Inclusief 2 AA-batterijen nr. 081556 maat LR6 voor ca. 100 uur bedrijf.

#### Opmerking:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY220

SNR-waarde (dempingswaarde): 32 dB(A)

Bedrijfsduur: 100 h

Gewicht: 355 g

### Technische beschrijving

SNR-waarde (dempingswaarde)	32 dB(A)
Bedrijfsduur	100 h
Serie	Peltor™ ProTac™ III
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081556 LR6
Gewicht	355 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	EN 352-4
Producttype	Oorkappen

### Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6
Hygiëne-kit Type HY220	097767 HY220
Geluidsindicator NI100	097305
Opbergbox	096920