



Oorkappen Peltor™ LiteCom™



Bestelgegevens

Bestelnummer	097798
GTIN	7318640063280
Artikelklasse	04A

Omschrijving

Uitvoering:

Headset met passieve bescherming tegen lawaai, met geïntegreerde radio in de oorkappen. De ingebouwde 2-weg radio maakt communicatie met andere LiteCom™ oorkappen en radio's mogelijk. De **lawaaionderdrukkende, dynamische spraakmicrofoon** maakt eenvoudig communicatie mogelijk, ook in lawaaiige omgevingen. Bij het hoogste vermogen bedraagt het bereik maximaal drie kilometer. De headset werkt met de aanmeldingsvrije standaard PMR 446 en heeft zodoende exact 8 kanalen in het frequentiebereik van 446 MHz. De drie knoppen kunnen zelfs met handschoenen **gemakkelijk worden bediend. Spraakgestuurde verzending (VOX)** zonder toetsbediening en automatische uitschakelfunctie. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).

Combineert gehoorbescherming, hoofdtelefoon en microfoon.

Toepassing:

Voor de communicatie op werklocaties met hoge geluidsbelasting.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Levering:

Inclusief 2x AA-batterij (alkali-mangaan) 081556 LR6.

Opmerking:

Hygiënesets onder nr. 097767 maat HY79.

Technische beschrijving

SNR-waarde (dempingswaarde)	32 dB(A)
Bedrijfsduur	20 h
Serie	Peltor™ LiteCom™
Aantal inbegrepen batterijen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081556 LR6
Gewicht	394 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	EN 352-1
Norm	EN 352-6
Producttype	Oorkappen

Accessoires

GeluidsindicatorNI100	097305
Hygiëne-kit Type HY79	097767 HY79