



## Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen, ESD, maximaal draaimoment: 500cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659918 500
GTIN	7610733269457
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het gewenste draaimoment via een instelwiel aan het uiteinde van het handvat.

Vergrendelpositie voorkomt onbedoeld verstellen. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal.

**ESD-veilig.** Voor **opname van 6 mm verwisselbare stelen** (nr. 659920– 659928).

#### Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	500 cNm
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Geschikte verwisselbare stelen	6 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 cNm

Draaimomentbereik	100 - 500 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Weergave	analoog
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Gewicht	103 g
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Feedback	ontkoppeld
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	124 mm
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	MecaTorque ESD
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'  
Maximaal draaimoment 10 Nm

---

654300 10