



Momentschroevendraaier met schaal, D 6,3-bitopname, ESD, maximaal draaimoment: 500cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659917 500
GTIN	7610733269471
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

ESD-veilig.

Instelling van het gewenste draaimoment via een instelwiel aan het uiteinde van het handvat. Vergrendelpositie voorkomt onbedoeld verstellen. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal.

Bithouder met magneet voor de opname van C 6,3-bits.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Bithouder	D 6,3
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Draaimomentbereik	100 - 500 cNm

maximaal draaimoment	500 cNm
Weergave	analoog
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 cNm
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	ontkoppelend
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Gewicht	119 g
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Totale lengte L	144 mm
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	MecaTorque ESD
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'
Maximaal draaimoment 10 Nm

654300 10