



Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen, ESD, maximaal draaimoment: 200cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659918 200
GTIN	7610733269440
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het gewenste draaimoment via een instelwiel aan het uiteinde van het handvat.

Vergrendelpositie voorkomt onbedoeld verstellen. Goed afleesbare, tegen vervuiling beschermde micrometerschaal.

ESD-veilig. Voor **opname van 6 mm verwisselbare stelen** (nr. 659920– 659928).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Geschikte verwisselbare stelen	6 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 cNm
maximaal draaimoment	200 cNm

Weergave	analoog
Draaimomentbereik	0,4 - 2 Nm
Draaimomentbereik	40 - 200 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	mechanische slippkoppeling
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Feedback	ontkoppellend
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Totale lengte L	124 mm
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	97 g
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	MecaTorque ESD
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester'TST'
Maximaal draaimoment 10 Nm

654300 10

Elektronische momentschroevendraaiertester'TST'
Maximaal draaimoment 2 Nm

654300 2