

Garant**Mini-beugelzaag Ergonomische handgreep****Bestelgegevens**

Bestelnummer	581196
GTIN	4045197882370
Artikelklasse	58Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte beugelzaag met **ergonomische handgreep** voor **werk zonder vermoeidheidsverschijnselen** op moeilijk toegankelijke plaatsen. De dynamische vorm garandeert een **ideaal krachtverloop** en zorgt voor meer controle op het zaagblad. Traploze bladspanning via kartelmoer.

Bladlengte 200 mm.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief **universeel zaagblad** voor metaal, aluminium, hout en kunststof.

Technische beschrijving

Totale lengte	310 mm
Bladlengte	200 mm
Producttype	Beugelzaag

Accessoires

Zaagbladenset 12-delig, 'PUK' universeel (210)25 tanden/
inch

581280