

Garant**Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-schacht: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341122 3
GTIN	4045197880741
Artikelklasse	31K

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste driebeks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

- **Boorhouder en MK-schacht vormen één geheel.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid, optimale stabiliteit.**
- **Eenvoudig en snel wisselen door korte uitvoering, gunstig voor kleine werkgebieden.**

Toepassing:

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

Norm:**DIN 238****Opmerking:**

Zelfspaneffect werkt alleen bij rechtsom draaien.

Technische beschrijving

Buiten-Ø	50 mm
L ₁ gesloten	97,5 mm
Spanbereik	1 - 13 mm
L ₁ geopend	85 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

