

**Garant****Zelfspannende boorhouder met MK-schacht, MK-schacht: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	341122 4
GTIN	4045197880758
Artikelklasse	31K

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Robuuste** driebecks-boorhouder in precisie-uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid, sleutelloos, zelfspannend, hoge spankracht. Licht met de hand los te draaien. Slijtdelen gehard en verwisselbaar.

- **Boorhouder en MK-schacht vormen één geheel.**
- **Hoge rondloopnauwkeurigheid, optimale stabiliteit.**
- **Eenvoudig en snel wisselen door korte uitvoering, gunstig voor kleine werkgebieden.**

**Toepassing:**

Op hand- en kolomboormachines, freesmachines, draaimachines voor montage op insteekschachten nr. 342300 – 342850 of direct op de machinespindel.

**Norm:****DIN 238****Opmerking:**

Zelfspaneffect werkt alleen bij rechtsom draaien.

**Technische beschrijving**

L <sub>1</sub> geopend	86,5 mm
L <sub>1</sub> gesloten	99 mm
Buiten-Ø	50 mm
Spanbereik	1 - 13 mm
Producttype	Boorhouder sleutelloos

