

**Garant****Meelopende draaibankcenter met verlengde centerpunt, Grootste Ø / morseconus: 54/3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321360 54/3
GTIN	4045197880772
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Gereedschap compleet gehard en geslepen.
- Lagerplaatsing voor hoge axiale krachten.
- Onderhoudsvrije continue smering.
- Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

- **Combigereedschap voor standaardcentrering en bewerking van pijpen.**
- **Perfecte universele punt voor universeel gebruik op handbediende machines en CNC-machines.**

kleinste Ø d: 13 mm

verkorte koplengte L<sub>1</sub>: 68,5 mm

Koplengte L: 86,5 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Maximaal toerental: 4200 min<sup>-1</sup>

Voor werkstukgewicht: 170 kg

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	4200 min <sup>-1</sup>
Voor werkstukgewicht	170 kg
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Koplengte L	86,5 mm
Conushoek a	60 graden
verkorte koplengte L <sub>1</sub>	68,5 mm
kleinste Ø d	13 mm
Producttype	Centreerpunt