

Garant**Meelopende draaibankcenter met verlengde centerpunt, Grootste Ø / morseconus: 64/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321360 64/4
GTIN	4045197880796
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Gereedschap compleet gehard en geslepen.
- Lagerplaatsing voor hoge axiale krachten.
- Onderhoudsvrije continue smering.
- Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

- **Combigereedschap voor standaardcentrerings- en bewerking van pijpen.**
- **Perfecte universele punt voor universeel gebruik op handbediende machines en CNC-machines.**

kleinste Ø d: 16 mm

verkorte koplengte L₁: 78 mm

Koplengte L: 100 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Maximaal toerental: 3800 min⁻¹

Voor werkstukgewicht: 330 kg

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3800 min ⁻¹
Voor werkstukgewicht	330 kg
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Koplengte L	100 mm
Conushoek a	60 graden
verkorte koplengte L ₁	78 mm
kleinste Ø d	16 mm
Producttype	Centreerpunt