



Led-accuwerklamp, Type: STAR



Bestelgegevens

Bestelnummer	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Led-accuwerklamp met hoogrendement-leds met hoge lichtopbrengst en uitklapbare, verdraaibare ophanghaak en sterke houdmagneet. **Praktische accuwerklamp** en bouwlamp gecombineerd in één lamp. **Flexibele handgreep** met ingebouwde magneet en geschikt voor directe montage aan Scangrip statief. Ingebouwde powerbank met USB-bus. Zonder ophanghaak.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	5,2 Ah

Accuspanning	3,7 V
Lichtbron	Led-module
Lichtstroom stand 2	500 lm
Lichtstroom	1000 lm
Totale breedte	103 mm
IP-klasse	IP 65
Totale lengte	156 mm
Brandduur stand 2	5 h
Brandduur	2,5 h
Gewicht	710 g
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	STAR
Producttype	Werklamp