



Assortiment schroevendraaiers voor Torx®, met 'Multicraft'-krachthandvat, Aantal delen: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	625441 10
GTIN	7610733269709
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

'Multicraft'-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), voor opname van de verschillende stelen. Bijzonder stroef, zelfs bij oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

Levering:

Inclusief hoogwaardige roltas, textiel.

Levering:

Precieschroevendraaiers nr. 625775: TX6; TX7

Stelen nr. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Kunststof handvat: 1 st.

Opmerking:

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 659921 – 659928.

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven

Producttype

Schroevendraaier

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX20	659922 TX20
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX10	659922 TX10
Elektronica-schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX6	625775 TX6
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX25	659922 TX25
Elektronica-schroevendraaier voor Torx® Torx®-profiel TX7	625775 TX7
6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX8	659922 TX8