



Assortiment montageschroevendraaiers met 'multicraft'-krachthandvat, Aantal delen: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	667601 11
GTIN	7610733269747
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Staal: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaigheid. Sleufstelen met parallel, smaller toelopend blad en daardoor exact passend in de genormaliseerde schroefslouwen. De punten van de kruiskopstelen zijn nauwkeurig op maat gefreesd. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

'Multicraft'-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), voor opname van de verschillende stelen, bijzonder stroef, zelfs met oliebesmeurde handen.

Inhoud:

Sleufstelen nr. 659928: Maat 4; 5,5; 6,5; 8

Stelen voor Phillips nr. 659921: Maat 1 en 2

Pozidriv-steel nr. 659923: Maat 2

Ruimersteel nr. 667640: 1 st.

Kunststof handvat nr. 667620: 1 st.

Elektronica-schroevendraaier (sleuf) nr. 664400: Maat 2,5 en 3,5

Levering:

Inclusief roltas, textiel.

Technische beschrijving

Aantal delen	11
--------------	----

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Ruimersteel inbegrepen	ja
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

6 mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 2	659921 2
Ruimersteel	667640
6 mm-steelvoor Phillips Kruiskopmaat 1	659921 1
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 6,5 mm	659928 6,5
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 3,5 mm	664400 3,5
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 5,5 mm	659928 5,5
'Multicraft'-krachthandvat rood	667620
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 4 mm	659928 4
6 mm-steelPozidriv Kruiskopmaat 2	659923 2
6 mm-steelSleuf Bladbreedte 8 mm	659928 8
Elektronica-schroevendraaier voor sleuf, met kunststof handvat Bladbreedte b 2,5 mm	664400 2,5