

**Garant**

## Schroevendraaier-assortiment, Aantal delen: 10



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 667532 10     |
| GTIN          | 4045197882394 |
| Artikelklasse | 61F           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met handvriendelijk, stroef **Haptoprene**-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met oliebesmeurde handen slipvrij.

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punten met nauwkeurige maatvoering.

**Spanningzoeker** 110 – 250 V volgens VDE 0680/6.

#### Inhoud:

Sleufstelen nr. 659928: Maat 4; 5,5; 6,5; 8

Stelen voor Phillips nr. 659921: Maat 1 en 2

Pozidriv-steel nr. 659923: Maat 2

Ruimersteel nr. 667640: 1 st.

Spanningzoeker nr. 665010: Maat 2,5

Tweecomponenten-kunststof handvat nr. 667531: 1 st.

#### Levering:

Inclusief roltas, textiel.

#### Opmerking:

Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 659921 – 659928.

### Technische beschrijving

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Bitsoort | Phillips-schroevendraaier |
|----------|---------------------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Bitsoort     | Sleufschroevendraaier     |
| Bitsoort     | Pozidriv-schroevendraaier |
| Aantal delen | 10                        |
| Producttype  | Schroevendraaier          |

### Accessoires

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Kunststof Haptoprene®-handvat                             | 667531     |
| Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 2,5 mm | 665010 2,5 |
| Ruimersteel                                               | 667640     |
| 6 mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 2                   | 659921 2   |
| 6 mm-steel Sleuf Bladbreedte 6,5 mm                       | 659928 6,5 |
| 6 mm-steel Sleuf Bladbreedte 8 mm                         | 659928 8   |
| 6 mm-steel Sleuf Bladbreedte 4 mm                         | 659928 4   |
| 6 mm-steel Pozidriv Kruiskopmaat 2                        | 659923 2   |
| 6 mm-steel voor Phillips Kruiskopmaat 1                   | 659921 1   |
| 6 mm-steel Sleuf Bladbreedte 5,5 mm                       | 659928 5,5 |