



## Beugelschroefmaat Inch-aflezing, Meetbereik: 0-1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	420650 0-1
GTIN	4045197882578
Artikelklasse	42B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met isolerende handgreep.

**Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.** Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Met precies gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

#### Levering:

Vanaf maat 1-2 inclusief 1 instelkaliber.

### Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibratie	B1
Meettrommel-Ø	18 mm
Aflezing	0,0001 inch
Meetbereik	0 - 1 inch
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100