



## Beugelschroefmaat Inch-aflezing, Meetbereik: 1-2



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 420650 1-2    |
| GTIN          | 4045197882585 |
| Artikelklasse | 42B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met isolerende handgreep.

**Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.** Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Met precies gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

#### Levering:

Vanaf maat 1-2 inclusief 1 instelkaliber.

### Technische beschrijving

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Spindel-Ø     | 6,5 mm            |
| Meettrommel-Ø | 18 mm             |
| Aflezing      | 0,0001 inch       |
| Meetbereik    | 1 - 2 inch        |
| Norm          | Fabrieksnorm      |
| Kalibratie    | B2                |
| Meettechniek  | analoog           |
| Verpakking    | stevige box       |
| Producttype   | Beugelschroefmaat |

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber  
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

---

## Accessoires

Instelkaliber totale lengte 1

421150 1