



Beugelschroefmaat Inch-aflezing, Meetbereik: 2-3



Bestelgegevens

Bestelnummer	420650 2-3
GTIN	4045197882592
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Met isolerende handgreep.

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel. Met precies gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

Vanaf maat 1-2 inclusief 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommel-Ø	18 mm
Kalibratie	B2
Kalibratie	B2
Aflezing	0,0001 inch
Meetbereik	2 - 3 inch
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022050 100

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber
maximaal meetbereik 100 mm

022040 100

Accessoires

Instelkaliber totale lengte 2

421150 2