



Set universele schuurblokken 3-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	557670
GTIN	4045197297303
Artikelklasse	52E

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.

Voordelige uitvoering met korund (A).

Assortiment, bestaande uit respectievelijk één schuurblok nr. 557660 grof / middel / fijn.

Toepassing:

Universeel voor het **reinigen, polijsten, gladmaken, matteren** en **schuren van alle materialen**.

Opmerking:

water, petroleum, pasta's of soortgelijke additieven **vergroten de werking**.

Technische beschrijving

Producttype	Schuurblok
-------------	------------

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		

Staal < 1400 N/mm ²	geschikt
Staal < 55 HRC	geschikt
Staal < 60 HRC	geschikt
Hardmetaal (HM)	geschikt
RVS	geschikt
Ti	geschikt
GG(G)	geschikt
CuZn	geschikt
Kunststof, GFK	geschikt
Hout	beperkt geschikt
Steen	geschikt
Lakken	geschikt
nat maximaal	geschikt
droog	geschikt

Accessoires

Universele schuurblokken Type M	557660 M
Universele schuurblokken Type G	557660 G
Universele schuurblokken Type F	557660 F