

Garant**Led-loeplamp, Lens-Ø: 72mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	491490 72
GTIN	4045197685360
Artikelklasse	41M

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige, fraai vormgegeven loeplamp. Lichtkop, standbuis en flexibele slang van robuust metaal.

- **De speciaal ontwikkelde lampafdekking met geïntegreerde optiek richt het licht niet verblindend, met minimaal strooilicht op het controleoppervlak (4 keer meer licht per watt dan met een tl-buis, levensduur ca. 50000 h = 6 jaar continu).**
- **Vertekeningsvrije kunststof lens met harde coating.**
- **Modern, zeer efficiënt lichtconcept, bestaande uit 63 led's op een ringplaat.**
- **Via Soft-Touch-sensor met één vinger schakel- en dimbaar.**
- **Dankzij de hoogwaardige flexibele slang en de slanke, tot de essentie beperkte constructie kan de led-loeplamp overal worden gebruikt.**

Uitvoering promotietekst:

Krachtige, fraai vormgegeven loeplamp. Lichtkop, standbuis en flexibele slang van robuust metaal.

- **De speciaal ontwikkelde lampafdekking met geïntegreerde optiek richt het licht niet verblindend, met minimaal strooilicht op het controleoppervlak (4 keer meer licht per watt dan met een tl-buis, levensduur ca. 50000 h = 6 jaar continu).**
- **Vertekeningsvrije kunststof lens met harde coating.**
- **Modern, zeer efficiënt lichtconcept, bestaande uit 63 leds op een ringplaat.**
- **Via Soft-Touch-sensor met één vinger schakel- en dimbaar.**

- Dankzij de hoogwaardige flexibele slang en de slanke, tot de essentie beperkte constructie kan de led-loeplamp overal worden gebruikt.

Voordeel:

6 Jaar 100% verlichting zonder onderhoudskosten. Makkelijk en snel te reinigen (gesloten systeem). Ongevoelig voor trillingen. Functioneel design.

Levering:

Inclusief netadapter 100 – 240 V, lensafdekking en tafelklem nr. 491492 maat TK.

Accessoires:

Voet nr. 491492 gr. TF.

Opmerking:

Andere tafel- of machinevoeten op aanvraag. De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

Technische beschrijving

Vergroting (x-voudig)	2,3
Lens-Ø	72 mm
Uitsteeklengte	ca. 750 mm
Kop-Ø	122 mm
Kopdikte	13 mm
Aantal led's	63
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Loeplamp

Accessoires

Voet voor led-loeplamp Type TK	491492 TK
Voet voor led-loeplamp Type TF	491492 TF