

HOLEX**Elasto-schuurblok (SiC), Lengte×breedte: 80X65mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557680 80X65
GTIN	4045197241788
Artikelklasse	52E

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibel handschuurblok, volledig gevuld met elastisch gebonden slijpkorrel (hoge standtijd, kan volledig worden opgebruikt). Door de binding met open poriestructuur loopt het slijpdeel nooit vol. Geschikt voor nat en droog schuren. Water- en oliebestendig.

Hoogwaardige uitvoering met **zuivere siliciumcarbide-slijpkorrel (SiC)** en speciaal elastisch synthesesemateriaal.

Toepassing:

Universeel voor het **reinigen, polijsten, gladmaken, matteren** en **schuren van alle materialen.**

Opmerking:

Water, petroleum, pasta's of soortgelijke additieven **vergroten de werking.**

Technische beschrijving

Breedte	65 mm
Hoogte	20 mm
Fijnheidsgraad	fijn

Lengte	80 mm
Slijpmiddel	Siliciumcarbide
Producttype	Schuurblok

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Steen	geschikt		
Lakken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		