

**Schuurweefsel-spaarrol (A) blauw KK 24, 40 mm × 50 m, Korrelgrootte: 400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	557710 400
GTIN	4018875267011
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.

Type **VSM KK 24**: weefsel **blauw, spaarrol** voor normale belasting.

Verpakking **met geïntegreerd afscheurmes**.

**Toepassing:**

Voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	400
Fijnheidsgraad	zeer fijn
Serie	KK24
Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Spaarrollen breedte	40 mm

Spaarrollen lengte	50 m
Productnaamattribuut	40 mm × 50 m
Producttype	Schuurlinnen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		