

**Loeplamp met ringverlichting, Lens-Ø: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	491545 100
GTIN	4045197699169
Artikelklasse	42L

Omschrijving**Uitvoering:**

Loeplamp met hoogwaardige SMD-led's voor een spiegelvrij, schaduwvrij en gelijkmatig verlicht werkoppervlak. Beeld zonder vertekening en met scherpe randen. Led's met lange levensduur (tot 50 000 h), laag energieverbruik. 48 SMD-led's. Extra opplaklens Ø 22 mm, voor 3,5-voudige vergroting.

Levering:

Inclusief lensafdekking, tafelklem voor bladdiktes van 10 – 62 mm (maat 100 met tafelhoed).

Opmerking:

De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

Technische beschrijving

Lens-Ø	100 mm
Vergroting (x-voudig)	1,75
Lengte knikarm A	140 mm
Kop-Ø	180 mm

Lengte knikarm B	165 mm
Aantal led's	48
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Loeplamp