



Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 47



Bestelgegevens

Bestelnummer	480450 47
GTIN	4045197208217
Artikelklasse	42K

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 – 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.

Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:

Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,005 mm
Oplopend met 0,01: 21 st. 1,00 – 1,20 mm
Oplopend met 0,1: 8 st. 1,3 – 2,0 mm
Oplopend met 1,0: 8 st. 3,0 – 10 mm
Oplopend met 10,0: 9 st. 20 – 100 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	47
Norm	DIN EN ISO 3650

Tolerantieklasse	1
Hardheid	64 - 66 HRC
Materiaal	kunstmatic verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 47	020860 47
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 47	020850 47