



Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 87



Bestelgegevens

Bestelnummer	480450 87
GTIN	4045197208224
Artikelklasse	42K

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 – 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.

Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:

Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 0,5; 1,0 mm
Oplopend met 0,001: 9 st. 1,001 – 1,009 mm
Oplopend met 0,01: 50 st. 1,01 – 1,5 mm
Oplopend met 0,5: 17 st. 2 – 10 mm
Oplopend met 10,0: 9 st. 20 – 100 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	87
Norm	DIN EN ISO 3650

Tolerantieklassse	1
Hardheid	64 - 66 HRC
Materiaal	kunstmstig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 87	020860 87
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 87	020850 87