



Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 103



Bestelgegevens

Bestelnummer	480450 103
GTIN	4045197208231
Artikelklasse	42K

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 – 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.

Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:

Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 0,5; 1,0; 50; 75; 100 mm

Oplopend met 0,01: 50 st. 1,01 – 1,5 mm

Oplopend met 0,5: 47 st. 2,0 – 25 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1

Hardheid	64 - 66 HRC
Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 103	020860 103
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 103	020850 103