



Paralleleindmatenset Staal, tolerantieklasse 1, Setinhoud: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	480452 10
GTIN	4045197208255
Artikelklasse	42K

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard, met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept. (HRC 64 – 66) **In het testrapport (fabriekskalibratierapport) is naast de controlecriteria voor elke eindmaat de werkelijke afwijking van de nominale maat vastgelegd. Daarmee is de exacte werkelijke maat bekend. Conformiteit met nationale standards is door de herleidbaarheid tot DKD- resp. PTB-referentiewaarden gewaarborgd.** Lengtetoleranties (tot 100 mm lengte) zie nr. 480200 – 480300.

Verdere uitvoering als nr. 480450.

Toepassing:

Voor het controleren van beugelschroefmaten volgens VDI/VDE/DGQ 2618, blad 10.1.

Inhoud:

Resp. 1 maat (mm): Maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Planglas-Ø 30 mm: 1 st.

Inhoud:

resp. 1 maat: maat 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0

Planglas-Ø 30 mm: 1 st.

Technische beschrijving

Setinhoud	10
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1

Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Instelkaliber voor beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 10	020860 10
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 10	020850 10