

Mitutoyo**Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 47****Bestelgegevens**

Bestelnummer	480300 47
GTIN	4946368226835
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HV 800). **Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:**

Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengteteelgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.

Inhoud:

1 Exemplaar van resp. (afm.): 1,005 mm

Oplopend met 0,01: 21 st. 1,00 – 1,20 mm

Oplopend met 0,1: 8 st. 1,3 – 2,0 mm

Oplopend met 1,0: 8 st. 3,0 – 10 mm

Oplopend met 10,0: 9 st. 20 – 100 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	47
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1
Hardheid	65 - 67 HRC

Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 47	020860 47
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 47	020850 47