



Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 2, Aantal eindmaten: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	480500 32
GTIN	4045197208262
Artikelklasse	42K

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 – 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.

Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:

elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

Tolerantieklasse 2 werk- en afstelmaat voor de productie.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,000; 1,005; 50 mm

Oplopend met 0,01: 10 st. 1,01 – 1,10 mm

Oplopend met 0,1: 9 st. 1,20 – 2,0 mm

Oplopend met 1,0: 8 st. 3,0 – 10 mm

Oplopend met 10,0: 2 st. 20 – 30 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	32
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	2

Hardheid	64 - 66 HRC
Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 32	020860 32
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 32	020850 32