

**Blokvijl, Kap 3 (zoet), Lengte zonder arend: 100mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 510300 100    |
| GTIN          | 4009215016727 |
| Artikelklasse | 56B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

**3 kanten gekapt; stomp uitlopend.****Toepassing:**

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

**Norm:**

**DIN 7261 Form A**

**Technische beschrijving**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Doorsnede            | 12x3 mm               |
| Lengte zonder arend  | 100 mm                |
| Productnaamattribuut | Kap 3 (zoet)          |
| Kap                  | 3                     |
| Kaptype              | Zoet                  |
| Vorm                 | A                     |
| Vormbeschrijving     | blok, stomp uitlopend |
| Vijlvlakken          | 3                     |
| incl. vijlhandvat    | nee                   |
| Norm                 | DIN 7261              |

Producttype

Werkplaatsvijl

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg                         | beperkt geschikt |                |          |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         |                |          |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         |                |          |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt         |                |          |
| Staal < 60 HRC                 | beperkt geschikt |                |          |
| RVS                            | beperkt geschikt |                |          |
| GG(G)                          | geschikt         |                |          |
| CuZn                           | geschikt         |                |          |
| Kunststof, GFK                 | geschikt         |                |          |
| Hout                           | geschikt         |                |          |

## Accessoires

|   |               |
|---|---------------|
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm               | 519510 90     |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm  | 576000 80X20  |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 80 mm              | 519400 80     |
| Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm             | 519400 100    |
| Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm              | 519550 100    |
| Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 95 mm          | 519600 95     |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm | 576000 115X40 |