

Garant**Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0, Nominale maat: 1,16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 481030 1,16 |
| GTIN | 4045197208569 |
| Artikelklasse | 41L |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.

Gr. 0,5 t/m 10 – doorsnede = 30×9 mm.

Gr. 11 t/m 500 – doorsnede = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

Tolerantieklasse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. **Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.**

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---|
| Testrapport | Testrapport van de producent |
| Nominale maat | 1,16 mm |
| Norm | DIN EN ISO 3650 |
| Tolerantieklasse | 0 |
| Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |

| | |
|-------------|----------|
| Kalibratie | L2 |
| Producttype | Eindmaat |

Dienstverlening

| | |
|--|------------|
| KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm | 028060 100 |
| DAkKS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm | 028140 100 |