

Mitutoyo**Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 103****Bestelgegevens**

Bestelnummer	480300 103
GTIN	4946368225876
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Van zorgvuldig geselecteerd, kunstmatig verouderd hoogwaardig staal. Uiterst slijtvast door gecontroleerde hardheid (HV 800). **Zorgvuldig uitgehard en met de hand gelept. Kanten licht afgeschuind. Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:** Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend. **Tolerantieklasse 1** voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengtemeetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 1,005 mm
Oplopend met 0,01: 49 st. 1,01–1,49 mm
Oplopend met 0,5: 49 st. 0,5–24,5 mm
Oplopend met 25,0: 4 st. 25 – 100 mm

Technische beschrijving

Aantal eindmaten	103
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1
Hardheid	65 - 67 HRC

Materiaal	kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 103	020860 103
KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 103	020850 103