



## Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 2, Aantal eindmaten: 87



### Bestelgegevens

Bestelnummer	480500 87
GTIN	4045197208286
Artikelklasse	42K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 – 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.

#### Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:

elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.

**Tolerantieklasse 2** werk- en afstelmaat voor de productie.

#### Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 0,5; 1,0 mm  
Oplopend met 0,001: 9 st. 1,001 – 1,009 mm  
Oplopend met 0,01: 50 st. 1,01 – 1,5 mm  
Oplopend met 0,5: 17 st. 2 – 10 mm  
Oplopend met 10,0: 9 st. 20 – 100 mm

### Technische beschrijving

Aantal eindmaten	87
Norm	DIN EN ISO 3650

Tolerantieklasse	2
Hardheid	64 - 66 HRC
Materiaal	kunstmatic verouderd hoogwaardig staal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S17
Producttype	Eindmaat

### Dienstverlening

KalibratieEindmatenset staal / keramiek Setinhoud 87	020850 87
DAkKS-kalibratieEindmatenset staal Setinhoud 87	020860 87