

**Blokvijl, Kap 3 (zoet), Lengte zonder arend: 250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	510300 250
GTIN	4009215016840
Artikelklasse	56B

**Omschrijving****Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

**3 kanten gekapt; stomp uitlopend.****Toepassing:**

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

**Norm:****DIN 7261 Form A****Technische beschrijving**

Lengte zonder arend	250 mm
Doorsnede	25×6,3 mm
Productnaamattribuut	Kap 3 (zoet)
Kap	3
Kaptype	Zoet
Vorm	A
Vormbeschrijving	blok, stomp uitlopend
Vijlvlakken	3
incl. vijlhandvat	nee
Norm	DIN 7261

Producttype

Werkplaatsvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

## Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519510 110
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 140 mm	519400 140
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110