

Garant**Stalen eindmaat Tolerantieklassse 0, Nominale maat: 1,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	481030 1,4
GTIN	4045197208804
Artikelklasse	41L

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.

Gr. 0,5 t/m 10 – doorsnede = 30×9 mm.

Gr. 11 t/m 500 – doorsnede = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

Tolerantieklassse 0 als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. **Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.**

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Testrapport	Testrapport van de producent
Nominale maat	1,4 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklassse	0
Materiaal	uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering

Kalibratie	L2
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm	028060 100
DAkKS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm	028140 100