

**Schuurband normaal korund (A) KK711X, 100×1000 mm, Korrelgrootte: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558040 40
GTIN	4018875637685
Artikelklasse	56V

Omschrijving**Uitvoering:**

universele schuurband bestrooid met **normaal korund (A)**. De schuurmiddeldrager is optimaal afgestemd op korrel en schuurbandtype.

Robuust X-weefsel voor een **grote materiaalafname** op stationaire schuurmachines.

Toepassing:

universeel toepasbaar op alle gangbare materialen: **staal**, non-ferrometalen, gietijzer, **aluminiumlegeringen, hout**.

Opmerking:

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	40
Serie	KK711X
Slijpmiddelaanduiding	A

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	100 mm
Schuurband lengte	1000 mm
Productnaamattribuut	100×1000 mm
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu Mg	geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	32-38 m/s	H
RVS	beperkt geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	beperkt geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10-30 m/s	
Hout	geschikt	23-26 m/s	
droog	geschikt		