



Schuurweefsel spaarrollenset (A) bruin KK 114 F, 25 mm × 50 m, Aantal verschillende rollen: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	557880 5
GTIN	2050001030344
Artikelklasse	56V

Omschrijving

Uitvoering:

dicht geweven katoenweefsel met gelijkmatig gestrooid, kunstharsgebonden **normaal korund (A)**. Zeer goede hechting van de korrels, hoog schuurvermogen, hoge standtijd.

Type **VSM KK 114 F**: weefsel **bruin, voor extreem hoge belasting**. Dit kwaliteitsweefsel is **bijzonder soepel, bestand tegen olie en petroleum** en kan in de lengterichting kaarsrecht worden gescheurd, zonder te rafelen.

Lengte 50 m, verpakking **met geïntegreerd afscheurmes. 5-delig** = basisset met telkens 1 spaarrol met korrel 40, 80, 150, 240, 400.

Toepassing:

voor het handmatig schuren van metaal, maar ook goed geschikt voor alle andere materialen.

Technische beschrijving

Aantal verschillende rollen	5
Serie	KK114F
Slijpmiddel	Normaal korund

Slijpmiddelaanduiding	A
Spaarrollen breedte	25 mm
Spaarrollen lengte	50 m
Productnaamattribuut	25 mm × 50 m
Producttype	Schuurlinnen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		

Accessoires

Magazijn voor 5 spaarrollen 20 – 50 mm × 50 m	557960
Schuurweefsel-spaarrol (A) bruin KK 114 F Korrelgrootte 400	557800 400

Schuurweefsel-spaarrol (A) bruinKK 114 F Korrelgrootte 40	557800 40
Schuurweefsel-spaarrol (A) bruinKK 114 F Korrelgrootte 150	557800 150
Schuurweefsel-spaarrol (A) bruinKK 114 F Korrelgrootte 80	557800 80
Schuurweefsel-spaarrol (A) bruinKK 114 F Korrelgrootte 240	557800 240