



Stereomicroscop, Type: A60S



Bestelgegevens

Bestelnummer	491782 A60S
GTIN	7630003566154
Artikelklasse	49B

Omschrijving

Uitvoering:

StereoZoom-microscop met een vergrotingsbereik van 5× tot 30×, dat zowel detailwaarnemingen als een overzicht toestaat. Dankzij de gepatenteerde FusionOptics™-technologie levert de Leica A60 een scherptediepte van 13,6mm in de laagste zoomstand – het omslachtige nafocuseren van hogere onderdelen vervalt.

- **Unieke scherptediepte (13,6 mm).**
- **46 mm objectveld.**
- **Ergonomisch werken dankzij grote werkafstand (122 mm).**
- **Antistatische kunststof behuizing.**
- **Inclusief led-ringverlichting met 10 helderheidsniveaus.**
- **Diffusor voor reduceren van reflexen (afneembaar).**

Met zwenkstatief

- **Voor terugkerende objecten.**
- **Eigen aardingspunt aan de basis.**
- **Bijzonder hoge stabiliteit voor werken bij hogere vergrotingen.**

Toepassing:

Ideaal voor industriële inspecties, montages en kwaliteitscontroles.

Levering:

Inclusief netkabel.

Accessoires:

Verlichting voor doorvallend licht nr. 491777 gr. BLI.

Technische beschrijving

Led-verlichtingssysteem	16 Med Power SMT LEDs
Basis breedte	266 mm
Optieksysteem	Greenough met Fusion Optics™
Maximale uitsteeklengte	560 mm
Zichtveld-Ø	46 mm
Zoom	6 : 1
Maximale scherptediepte	13,6 mm
Werkafstand	122 mm
Kleurtemperatuur opvallend licht	5600 K
Vergroting (x-voudig)	5 - 30
Inkijkhoek	38 graden
Basis lengte	230 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Stereomicroscop

Accessoires

Verlichting voor doorvallend licht Type BLI	491777 BLI
---	------------