



## Stereomicroscop, Type: A60F



### Bestelgegevens

Bestelnummer	491782 A60F
GTIN	7630003566161
Artikelklasse	49B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

StereoZoom-microscop met een vergrotingsbereik van 5x tot 30x, dat zowel detailwaarnemingen als een overzicht toestaat. Dankzij de gepatenteerde FusionOptics™-technologie levert de Leica A60 een scherptediepte van 13,6mm in de laagste zoomstand – het omslachtige nafocuseren van hogere onderdelen vervalt.

- **Unieke scherptediepte (13,6 mm).**
- **46 mm objectveld.**
- **Ergonomisch werken dankzij grote werkafstand (122 mm).**
- **Antistatische kunststof behuizing.**
- **Inclusief led-ringverlichting met 10 helderheidsniveaus.**
- **Diffusor voor reduceren van reflexen (afneembaar).**

Met flexarmstatief.

- **Eenvoudig bekijken van het object in x- en y-richting.**
- **Eenvoudige hoogteverstelling voor uiteenlopende objecthoogtes.**
- **Maximale ruimtebesparing dankzij bevestiging met tafelklem.**

#### Toepassing:

Ideaal voor industriële inspecties, montages en kwaliteitscontroles.

#### Levering:

Inclusief netkabel.

#### Accessoires:

Verlichting voor doorvallend licht nr. 491777 gr. BLI.

### Technische beschrijving

Zoom	6 : 1
Maximale scherptediepte	13,6 mm
Maximale uitsteeklengte	995 mm
Werkafstand	122 mm
Inkijkhoek	38 graden
Led-verlichtingssysteem	16 Med Power SMT LEDs
Kleurtemperatuur opvallend licht	5600 K
Optieksysteem	Greenough met Fusion Optics™
Zichtveld-Ø	46 mm
Vergroting (x-voudig)	5 - 30
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Stereomicroscoop

---

## Accessoires

Verlichting voor doorvallend licht Type BLI	491777 BLI
---	------------