

**Ronde vijl, Kap 1 (bastaard), Lengte zonder arend: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	514100 150
GTIN	4009215017854
Artikelklasse	56B

**Omschrijving****Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

**In banen gekapt; halfstomp uitlopend.****Toepassing:**

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

**Norm:**

**DIN 7261 Form F**

**Technische beschrijving**

Lengte zonder arend	150 mm
Diameter	6,3 mm
Productnaamattribuut	Kap 1 (bastaard)
Kap	1
Kaptype	Bastaard
Vorm	F
Vormbeschrijving	rond
Vijlvlakken	alle kanten gekapt
incl. vijlhandvat	nee
Norm	DIN 7261

Producttype

Werkplaatsvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

## Accessoires

Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519400 100
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 90 mm	519510 90
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519550 110
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 100 mm	519510 100
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40