

IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	75 mm
Schuurband lengte	533 mm
Productnaamattribuut	75x533 mm
Producttype	Schuurband

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	32-38 m/s	H
RVS	beperkt geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	beperkt geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10-30 m/s	
Hout	geschikt	23-26 m/s	
droog	geschikt		