

**Schuurband normaal korund (A) KK711T, 13×610 mm, Korrelgrootte: 120****Bestelgegevens**

Bestelnummer	558010 120
GTIN	4018875023860
Artikelklasse	56V

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Universele schuurband** bestrooid met **normaal korund (A)**. De schuurmiddeldrager is optimaal afgestemd op korrel en schuurbandtype. Korrel 40 - X-weefsel (robuust). Korrel 60 tot 180 - T-weefsel (robuust-flexibel) met **speciale doorbuiging**. Optimaal voor de toepassing op met de hand geleide schuurmachines.

**Toepassing:**

Universeel toepasbaar op alle gangbare materialen: **staal**, non-ferrometalen, gietijzer, **aluminiumlegeringen, hout**.

**Opmerking:**

Andere korrelgroottes, kwaliteiten en afmetingen zijn overeenkomstig de minimumhoeveelheden van de producent op aanvraag leverbaar. Levering met standaardbandverbinding, tenzij anders aangegeven bij de bestelling. Schuurbanden voor satineermachines vindt u onder nr. 568526 e.v.

**Technische beschrijving**

Korrelgrootte	120
Serie	KK711T

Slijpmiddel	Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Schuurband breedte	13 mm
Schuurband lengte	610 mm
Productnaamattribuut	13×610 mm
Producttype	Schuurband

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt	35-40 m/s	
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32-38 m/s	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	20-25 m/s	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	32-38 m/s	H
RVS	beperkt geschikt	18-30 m/s	
Ti	beperkt geschikt	10-20 m/s	
GG(G)	beperkt geschikt	30-45 m/s	K
CuZn	geschikt	35-45 m/s	N
Kunststof, GFK	geschikt	10-30 m/s	
Hout	geschikt	23-26 m/s	
droog	geschikt		