

**Driekante vijl, Kap 3 (zoet), Lengte zonder arend: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	511300 300
GTIN	4009215017298
Artikelklasse	56B

Omschrijving**Uitvoering:**

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.

Toepassing:

de **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 Form C

Technische beschrijving

Breedte	21 mm
Lengte zonder arend	300 mm
Productnaamattribuut	Kap 3 (zoet)
Kap	3
Kaptype	Zoet
Vorm	C
Vormbeschrijving	driekant, halfstomp uitlopend
Vijlvlakken	3
incl. vijlhandvat	nee
Norm	DIN 7261

Producttype

Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 80X20 mm	576000 80X20
Hardhouten vijlhandvat Totale lengte 160 mm	519400 160
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 115X40 mm	576000 115X40
Vijlborstel Lengte borsteldeel L3x-breedte L1 100X25 mm	576000 100X25
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519550 120
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Kunststof vijlhandvat Totale lengte 125 mm	519510 125