


**Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 1,44mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	481050 1,44
GTIN	4045197209764
Artikelklasse	42K

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 - diameter = 30×9 mm. Gr. 11 tot 500 – diameter = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengteteetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer. Verdere uitvoering als nr. 480450.

Opmerking:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Nominale maat	1,44 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1
Materiaal	uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Kalibratie	L2
Producttype	Eindmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm	028140 100
KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm	028060 100
