

**Garant****Stalen eindmaat Tolerantieklassse 0, Nominale maat: 7mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 481030 7      |
| GTIN          | 4045197209054 |
| Artikelklasse | 41L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.

Gr. 0,5 t/m 10 – doorsnede = 30×9 mm.

Gr. 11 t/m 500 – doorsnede = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

**Tolerantieklassse 0** als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. **Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.**

**Opmerking:**

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nominale maat     | 7 mm  |
| Testrapport       | Testrapport van de producent                                |
| Norm              | DIN EN ISO 3650   |
| Tolerantieklassse | 0   |
| Materiaal         | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |

|             |          |
|-------------|----------|
| Kalibratie  | L2       |
| Producttype | Eindmaat |

**Dienstverlening**

|  |            |
|--|------------|
| KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm | 028060 100 |
| DAkS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm       | 028140 100 |