


**Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 1,39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	481050 1,39
GTIN	4045197209719
Artikelklasse	42K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 - diameter = 30×9 mm. Gr. 11 tot 500 – diameter = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

**Tolerantieklasse 1** voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengteteelgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer. Verdere uitvoering als nr. 480450.

**Opmerking:**

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Nominale maat	1,39 mm
Norm	DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse	1
Materiaal	uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Kalibratie	L2
Producttype	Eindmaat

---

## Dienstverlening

KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 100 mm

028060 100

DAkKS-kalibratieEindmaat staal Maximale lengte 100 mm

028140 100