

**Onderbouw voor meetmicroscopen, Breedtexdiepte: 1500X700 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	491914 1500X700
GTIN	4045197488633
Artikelklasse	41M

Omschrijving**Uitvoering:**

Behuizing van gelast plaatstaal met aan één zijde afgerond werkblad van Beolin, kanten voorzien van 3 mm dik grafiet. Met praktisch aflegvak van plaatstaal. Inclusief GARANT-sluitsysteem.

T.b.v. :

GARANT video-meetmicroscopen met meetbereik max. X = 200 / Y = 100.

Indeling:

Lades met fronthoogte (links): 60; 300; 300 mm

Kleur:

Romp witaluminium, RAL 9006, lades staalblauw, RAL5011.

Werkbank hoogte: 840 mm

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 100 kg

Bladdikte: 50 mm

Uittrekbaarheid lade: 90 %

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9x9

Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Lades nuttige breedte: 490 mm

Lades nuttige diepte: 520 mm

Belastbaarheid, verdeeld: 1000 kg

Gewicht: 124 kg

Technische beschrijving

Belastbaarheid, verdeeld	1000 kg
Lades nuttige breedte	490 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Gewicht	124 kg
Lades nuttige diepte	520 mm
Aantal lades	3
Werkbank hoogte	840 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	100 kg
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade	90 %
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis